



## PROLINE®



Transportation Base  
Transport-Unterseite  
Base De Transport  
Base Del Transporte







Position this gasket along the outside edge of the holes.  
 Platz diese Dichtung entlang dem äußeren Rand der Löcher.  
 Situation ce joint d'étanchéité le long du bord extérieur des trous.  
 Posición este empaque a lo largo del borde exterior de los agujeros.

Position this gasket .25 inches (6mm) from the inside edge.  
 Platz dieses Dichtung 25 Zoll (6mm) vom inneren Rand.  
 Situation pouces de ce 25 de joint d'étanchéité (6mm) à partir du bord intérieur.  
 Posición pulgadas de este 25 del empaque (6m m) del borde interior.




**Double-Bay and Greater**  
**Doppelte Bucht und grösser**  
**Doubles compartiment et plus grand**  
**Bahía y mayor dobles**

- Insert the gasket between the frame corner blocks.
- Setzen Sie die Dichtung zwischen den Rahmenecke Blöcken ein.
- Insérez la garniture entre les blocs de coin d'armature.
- Inserte la junta entre los bloques de la esquina del marco.



Position this gasket along the outside edge of the holes.  
 Platz diese Dichtung entlang dem äußeren Rand der Löcher.  
 Situation ce joint d'étanchéité le long du bord extérieur des trous.  
 Posición este empaque a lo largo del borde exterior de los agujeros.

Position this gasket .25 inches (6mm) from the inside edge.  
 Platz dieses Dichtung 25 Zoll (6mm) vom inneren Rand.  
 Situation pouces de ce 25 de joint d'étanchéité (6mm) à partir du bord intérieur.  
 Posición pulgadas de este 25 del empaque (6m m) del borde interior.



- Position the gasket (item 3) on the end of one base only.
- Bringen Sie die Dichtung in Position (Einzelteil 3) am Ende von nur einer Unterseite.
- Placez la garniture (point 3) sur l'extrémité d'une base seulement.
- Coloque la junta (artículo 3) en el extremo de una base solamente.



**HOFFMAN**